

# Technisches Datenblatt

**Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Zugentlastung, vernickelt**

**Artikelnummer: 2046113**

**OBO**  
BETTERMANN



Kabelverschraubung mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung in der Druckschraube, Biegeschutz beweglicher Leitungen durch stark gerundete Druckschraube. Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54. Mit Sechskant-Zwischenstützen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320). \* Preise laut DEL-Notierung.

CE UK CA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 Messing

N vernickelt

## Stammdaten

Artikelnummer	2046113
Typ	159 MS PG11
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	mit Außensechskant
Hersteller	OBO
Dimension	PG11
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,993 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1177 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Zugentlastung,  
vernickelt

Artikelnummer: 2046113

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen



Maß E	24,5 mm
Maß L max.	25 mm
Maß L1	6 mm
Maß L2	11 mm
Maß L3	11,3 mm

## Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	10 mm
Dichtbereich D min.	8 mm
explosionsgeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
für Ex-Zone	ohne
Gewinde	Pg 11
Gewindeart	PG
Gewindelänge	6 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	nein
Mehrach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	20
Schlüsselweite 1	20 mm
Schlüsselweite 2	22 mm
Schutzart	IP54
Zugentlastungsmöglichkeit	ja