

# Technisches Datenblatt

## ISO-Nagel-Clip Typ 2020, lichtgrau

Artikelnummer: 2228416

**OBO**  
BETTERMANN

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 2228416                  |
| Typ                                 | 2020 50 LGR              |
| Bezeichnung 1                       | ISO-Nagel-Clip           |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 20mm, L50                |
| Farbe                               | lichtgrau; RAL 7035      |
| Werkstoff                           | Polypropylen             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 25                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 0,463 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0182 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## ISO-Nagel-Clip Typ 2020, lichtgrau

Artikelnummer: 2228416

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

|  |          |         |
|--|----------|---------|
|  | Maß<br>B | 14 mm   |
|  | Maß H    | 24,5 mm |
|  | Maß L    | 31 mm   |

### Technische Daten

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Doppelschelle        | nein                   |
| Form                 | rund (für Rundleitung) |
| für Kabeldurchmesser | 20 mm                  |
| für Nageldurchmesser | 2,0x50                 |
| Gehärtet             | ja                     |
| Halogenfrei          | ja                     |
| Mit Nagel            | ja                     |
| Nagellänge           | 50 mm                  |
| Schlagfest           | nein                   |
| Transparent          | nein                   |
| Rohrarretierung      | nein                   |