

Technisches Datenblatt

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046523

OBO
BETTERMANN

Zubehörteil: Rohrverbindungsmaße mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.



St Stahl

PE50 PES50 - Polyester/Epoxid

Stammdaten

Artikelnummer	2046523
Typ	SVM20W SW
Bezeichnung 1	Stapa Gewindemuffe
Bezeichnung 2	mit Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	M20x1,5
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50 - Polyester/Epoxid
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,18 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046523

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	30 mm
Maß D	22,5 mm
Maß d	20 mm
Maß L	30 mm
Maß M	M20
Maß t	2 mm

Technische Daten

Ausführung für Rohrdurchmesser	Gewinde
20 mm	M20x1,5
Gewinde	20
Größe	nein
Halogenfrei	nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperaturbereich max.	250 °C
Temperaturbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein