

Technisches Datenblatt

Spreizdübel Kunststoff

Artikelnummer: 2347720



Nylon-Spreizdübel zur Befestigung von Bauteilen an Wänden und Decken. Geeignet für massive Baustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Mit Vorfixierung der Schraube für einfache Überkopfmontage. Die angegebenen Belastungswerte gelten für Holzschrauben mit dem angegebenen Durchmesser.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2347720
Typ	SX Plus 5x25
Bezeichnung 1	Spreizdübel
Hersteller	OBO
Dimension	5x25
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,037 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Spreizdübel Kunststoff

Artikelnummer: 2347720



Abmessungen



Länge	25 mm
Maß D	5 mm
Maß L	25 mm

Technisches Datenblatt

Spreizdübel Kunststoff

Artikelnummer: 2347720



Technische Daten

Ausführung	Spreizdübel
Beton Fempf.	350
Bohrlochtiefe	35 mm
Bohrungsdurchmesser max.	5 mm
Bohrungsdurchmesser min.	5 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	nein
Geeignet für Gasbeton	ja
Geeignet für Schraubendurchmesser max.	4 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser min.	3 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	ja
Hochlochziegel Hlz12 Fempf.	130
Kalksand-Loch-Stein KSL12 Fempf.	250
Kalksand-Vollstein KS12 Fempf.	350
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	nein
Porenbeton P2 Fempf.	30
Porenbeton P4 Fempf.	150
Vollziegel Mz12 Fempf.	270
Geeignet für Baustoff	Kalksandstein Porenbeton Beton Gasbeton Gipskarton Vollziegel Hochlochziegel
Montageart Dübel, Anker	Durchsteckmontage Vorsteckmontage