

# Technisches Datenblatt

## Spreizdübel Kunststoff

Artikelnummer: 2347726



Nylon-Spreizdübel zur Befestigung von Bauteilen an Wänden und Decken. Geeignet für massive Baustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Mit Vorfräse der Schraube für einfache Überkopfmontage. Die angegebenen Belastungswerte gelten für Holzschrauben mit dem angegebenen Durchmesser.



PA Polyamid

### Stammdaten

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Artikelnummer       | 2347726      |
| Typ                 | SX Plus 8x40 |
| Bezeichnung 1       | Spreizdübel  |
| Hersteller          | OBO          |
| Dimension           | 8x40         |
| Farbe               | lichtgrau    |
| Werkstoff           | Polyamid     |
| Kleinste VK-Einheit | 100          |
| Mengeneinheit       | Stück        |
| Gewicht             | 0,14 kg      |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.   |


# Technisches Datenblatt

## Spreizdübel Kunststoff

Artikelnummer: 2347726



### Abmessungen



|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 40 mm |
| Maß D | 8 mm  |
| Maß L | 40 mm |

# Technisches Datenblatt

## Spreizdübel Kunststoff

Artikelnummer: 2347726



### Technische Daten

| Ausführung                               | Spreizdübel |
|------------------------------------------|-------------|
| Beton Fempf.                             | 750         |
| Bohrlochtiefe                            | 50 mm       |
| Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder | nein        |
| Geeignet für Gasbeton                    | ja          |
| Geeignet für Schraubendurchmesser max.   | 6 mm        |
| Geeignet für Schraubendurchmesser min.   | 4,5 mm      |
| Geeignet für Sechskant-Holzschraube      | ja          |
| Hochlochziegel Hlz12 Fempf.              | 250         |
| Kalksand-Loch-Stein KSL12 Fempf.         | 400         |
| Kalksand-Vollstein KS12 Fempf.           | 750         |
| Mit Rand                                 | ja          |
| Mit Schrauben                            | nein        |
| Porenbeton P2 Fempf.                     | 100         |
| Porenbeton P4 Fempf.                     | 300         |
| Vollziegel Mz12 Fempf.                   | 600         |