

Technisches Datenblatt

Universaldübel

Artikelnummer: 2347743



Universeller Nyldübel zur Befestigung leichter Bauteile an Wänden und Decken. Geeignet für Beton, Kalkstein, Vollziegel, Hohlziegel und Porenbeton. Die angegebenen Belastungswerte gelten für Holzschrauben mit dem angegebenen Durchmesser.




PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2347743
Typ	UX 6x35
Bezeichnung 1	Universaldübel
Hersteller	OBO
Dimension	6x35
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,061 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	35 mm
Maß D	6 mm
Maß L	35 mm

Technische Daten

Ausführung	Universaldübel
Beton Fempf.	400
Bohrlochtiefe	45 mm
Bohrungsdurchmesser max.	6 mm
Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	nein
Geeignet für Gasbeton	ja
Geeignet für Schraubendurchmesser max.	5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser min.	4 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	ja
Gipskarton 12,5mm Fempf.	100
Kalksand-Loch-Stein KSL12 Fempf.	400
Mit Rand	nein
Mit Schrauben	nein
Porenbeton P4 Fempf.	200
Vollziegel Mz12 Fempf.	200
Geeignet für Baustoff	Kalksandstein Porenbeton Beton Spanplatte Gasbeton Naturstein Gipskarton Vollziegel Hochlochziegel
Montageart Dübel, Anker	Durchsteckmontage