

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 F

Artikelnummer: 3160799



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.




CE

St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3160799
Typ	SKS 10x190 F
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M10x190
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,52 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	190 mm
Maß d	10 mm
Maß L	190 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 F

Artikelnummer: 3160799



Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M 10 x 190
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	190 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	17
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein