

# Technisches Datenblatt

## Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046876



Zubehörteil: Rohrverbindungsmaul mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.



**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	2046876
Typ	SVM20W G
Bezeichnung 1	Stapa Gewindemuffe
Bezeichnung 2	mit Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	M20x1,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1865 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046876

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Maß D	22,5 mm
Maß d	20 mm
Maß L	30 mm
Maß M	M20
Maß t	2 mm

### Technische Daten

Ausführung für Rohrdurchmesser	Gewinde
20 mm	
Gewinde	M20x1,5
Größe	20
Halogenfrei	nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein