

Technisches Datenblatt

Kippdübel

Artikelnummer: 3482758



Inklusive Mutter und großer U-Scheibe.
Die universelle Schwerlastbefestigung für Spannbeton, Stahlhohlprofile, Bleche und Platten.
Einsatz: Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Kühlsysteme, Sprinkleranlagen, Rohre, Kabeltrassen usw.
* Abhängig von der Stärke des Deckenprofils.

CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3482758
Typ	KD 10 100
Bezeichnung 1	Kippdubel
Hersteller	OBO
Dimension	M10x100mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kippdübel

Artikelnummer: 3482758



Abmessungen



Länge Maß L	100 mm 100 mm
----------------	------------------

Technische Daten

Ausführung	mit Gewindeschaf
Bohrloch	25 mm
Bohrungsdurchmesser min.	25 mm
Bruchlast	2,4 kN
Gewinde	M10
Gewindeart	metrisch
Mindest-Hohlraumtiefe	75 mm
Mit Unterlegscheibe	ja
Schutzring für Keramik	nein