

Technisches Datenblatt

Einschlaganker für Mehrfachbefestigung A4

Artikelnummer: 3492244



Einschlaganker für Mehrfachbefestigung, mit Innengewinde in Stahlausführung, zum Verankern von z. B. Kabeltragsystemen, Konsolen, Stahlkonstruktionen etc. in ungerissenem Beton im Innen- und Außenbereich. Zum Einschlagen mit Hammer. Mit angeprägtem Rand, um ein Einziehen in das Bohrloch zu vermeiden. Nicht rostend und hoch korrosionsbeständig. Die Ankerhülse verspannt sich gegen die Bohrlochwand, wenn der innenliegende Stift eingetrieben wird, z. B. mit dem manuellen Setzwerkzeug EHS M. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120. Europäische Technische Zulassung ETA-07/0135 zur Verwendung im Beton und Europäische Technische Zulassung ETA-07/0142 zur Verwendung im Beton für redundante nicht-tragende Systeme.



A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	3492244
Typ	EA II M 10x40 A4
Bezeichnung 1	Einschlaganker
Bezeichnung 2	für Mehrfachbefestigung
Hersteller	OBO
Dimension	M10x40
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,778 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Einschlaganker für Mehrfachbefestigung A4

Artikelnummer: 3492244



Abmessungen



Länge	40 mm
Maß L	40 mm

Technische Daten

Ausführung	Einschlag
Befestigungsvorrichtung	sonstige
Bohrlochtiefe	40 mm
Bohrungsdurchmesser min.	12 mm
Einschraubtiefe max.	17 mm
Einschraubtiefe min.	10 mm
Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Selbstbohrend	nein
Zulassungen vorhanden	ja
Zulässiger Lastbereich Zugzone	3
Geeignet für Baustoff	Beton Naturstein
Montageart Dübel, Anker	Vorsteckmontage