

# Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde,  
schwarz

Artikelnummer: 2050315



Kabelverschraubung mit EG-Baumusterprüfbescheinigung für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßem Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Richtlinie 2014/34/EU.

EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: BKI23ATEX0030 X.

Mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423.

Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk, angespritzte Dichtlippen, daher kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich.

Schutzart IP 68 bei 3 bar.



IP  
68

M

PA Polyamid

## Stammdaten

Artikelnummer	2050315
Typ	VTEC EX M16 SW
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung EX-Bereich
Hersteller	OBO
Dimension	M16
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,63 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0363 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde,  
schwarz

Artikelnummer: 2050315



## Abmessungen



Maß E	21 mm
Maß G	M16 mm
Maß L max.	27 mm
Maß L min.	21 mm
Maß L1	8 mm
Maß L2	5 mm

## Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	8 mm
Dichtbereich D min.	5 mm
explosionsgeschützt	ja
Flachkabelverschraubung	nein
für Ex-Zone	ja
für Ex-Zone Gas	1, 2
für Ex-Zone Staub	21, 22
Gewinde	M16 x 1,5
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	8 mm
Gewindenenngröße	16
Gewindesteigung	1,5 mm
Glasfaser verstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Instabiler Drehmoment	2,75 Nm
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	19
Schutzart	IP68
Sechskant Eckmaß	21 mm
Teilbare Verschraubung	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	40 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-10 °C
Zugentlastungsmöglichkeit	nein