

# Technisches Datenblatt

## Adapter Erweiterung M - PG

Artikelnummer: 2088318



CE | M | Pg

CuZn  
37 Messing

N vernickelt

Die Anwendungsgebiete für Messing-Kabelverschraubungen reichen von Kabellabzweigkästen als Verteiler-/Verbindungskästen bis hin zur großen industriellen Anwendung für die sichere Bodeneinführung bei Schaltschränken mit Steuer- und Verteilerfunktion. Für den mechanisch gehobenen Anspruch bietet OBO die gesamte Familie mit langem und kurzem Anschlußgewinde sowie Gegenmutter in metrischem und PG-Gewinde an.

### Stammdaten

Artikelnummer	2088318
Typ	165 ADA M20-PG16
Bezeichnung 1	Adapter
Bezeichnung 2	M - PG
Hersteller	OBO
Dimension	M20-PG16
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0461 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Adapter Erweiterung M - PG


Artikelnummer: 2088318

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Maß D	24 mm
Maß L	19,5 mm
Maß L1	6 mm
Maß L2	13,5 mm



### Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
Gewindeart Außengewinde	metrisch
Gewindeart Innengewinde	PG
Gewindemaß metrisch Außen	20
Gewindemaß PG Innen	16
Vernickelt	ja