

Technisches Datenblatt

Reduktion, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2089238

OBO
BETTERMANN



CE Pg

CuZn
37 Messing
N vernickelt

Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung. * Preise laut DEL-Notierung.

Stammdaten

Artikelnummer	2089238
Typ	167 R MS PG21-11
Bezeichnung 1	Reduktion
Hersteller	OBO
Dimension	PG21-PG11
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,96 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0732 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Reduktion, PG-Gewinde


Artikelnummer: 2089238

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Maß D	30 mm
Maß	7 mm
L1	
Maß L2	3 mm



Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
Gewindeart Außengewinde	PG
Gewindeart Innengewinde	PG
Gewindelänge	7 mm
Gewindemaß PG Außen	21
Gewindemaß PG Innen	11
Vermickelt	ja