

Technisches Datenblatt

Reduktion, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2089602

OBO
BETTERMANN



Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. * Preise laut DEL-Notierung.

CE M

CuZn
37 Messing
N vernickelt

Stammdaten

Artikelnummer	2089602
Typ	167 R MS M50-32
Bezeichnung 1	Reduktion
Hersteller	OBO
Dimension	M50-M32
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3806 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Reduktion, metrisches Gewinde


Artikelnummer: 2089602

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Maß D	57 mm
Maß	10 mm
L1	
Maß L2	4 mm



Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
Gewindeart Außengewinde	metrisch
Gewindeart Innengewinde	metrisch
Gewindelänge	10 mm
Gewindemaß metrisch Außen	50
Gewindemaß metrisch Innen	32
Vermickelt	ja