

Technisches Datenblatt

Verschlusschraube, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2090626



Verschlusschraube aus Metall mit integriertem Dichtring. Zum Verschließen von nicht genutzten Gewindeöffnungen z. B. in Gehäusen oder Abzweigdos. Mit PG-Gewinde nach DIN EN 46320 oder DIN 40430. Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).



Messing



vernickelt

Stammdaten

Artikelnummer	2090626
Typ	168 MS PG36 + O
Bezeichnung 1	Verschlusschraube
Bezeichnung 2	mit O-Ring
Hersteller	OBO
Dimension	Ø50x15
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,09 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0044 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Verschlusschraube, PG-Gewinde



Artikelnummer: 2090626

Abmessungen



Länge	50 mm
Breite	50 mm
Höhe	15 mm
Maß D	50 mm
Maß L	9 mm

Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 36
Gewindeart	PG
Gewindenenngröße metrisch/PG	36
Gewindesteigung	1,59 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Schlagfest	nein
Schutzart	IP68