

Technisches Datenblatt

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung

Artikelnummer: 5408860



- zur Verlegung der OBO isCon®-Ableitungen im Rohr
- zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
- geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- getestet nach VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
- Standrohr und Fangspitze aus Aluminium
- Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)



GFK Glasfaserverstärkter Kunststoff

Stammdaten

Artikelnummer	5408860
Typ	isFang IN L10
Bezeichnung 1	Isolierter Fangmast
Bezeichnung 2	für isCon-Ableitung innen
Hersteller	OBO
Dimension	10000mm
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1540,741 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	142,6986 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung

Artikelnummer: 5408860



Abmessungen



Länge	10.000 mm
Maß A	6.000 mm
Maß B	2.000 mm
Maß D min.	50 mm
Maß H	1.733 mm
Maß L	10.000 mm

Technische Daten

Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	ja