

Technisches Datenblatt

Spreizdübel Kunststoff

Artikelnummer: 2347729



Nylon-Spreizdübel zur Befestigung von Bauteilen an Wänden und Decken. Geeignet für massive Baustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Mit Vorfixierung der Schraube für einfache Überkopfmontage. Die angegebenen Belastungswerte gelten für Holzschrauben mit dem angegebenen Durchmesser.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2347729
Typ	SX Plus 10x50
Bezeichnung 1	Spreizdübel
Hersteller	OBO
Dimension	10x50
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,276 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Spreizdübel Kunststoff

Artikelnummer: 2347729



Abmessungen



Länge	50 mm
Maß D	10 mm
Maß L	50 mm

Technisches Datenblatt

Spreizdübel Kunststoff

Artikelnummer: 2347729



Technische Daten

Ausführung	Spreizdübel
Beton Fempf.	1400
Bohrlochtiefe	70 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	nein
Geeignet für Gasbeton	ja
Geeignet für Schraubendurchmesser max.	8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser min.	6 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	ja
Hochlochziegel Hlz12 Fempf.	250
Kalksand-Loch-Stein KSL12 Fempf.	450
Kalksand-Vollstein KS12 Fempf.	1400
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	nein
Porenbeton P2 Fempf.	180
Porenbeton P4 Fempf.	500
Vollziegel Mz12 Fempf.	1000