

Technisches Datenblatt

Trägerprofil für PV-Modulmontage, Freifläche

Artikelnummer: 5900504

OBO
BETTERMANN



Trägerprofil zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Freiflächen systemen. Montage des Trägerprofils auf vormontierten Trägern mit Kreuzverbinder KV FT. Montage der PV-Module am Trägerprofil mit End- und/oder Zwischenklemmen. Verbindung mehrerer Trägerprofile mit Längsverbinder LV FT oder Kreuzverbinder KV FT, schraubbar.

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5900504
Typ	TP 1020 FT
Bezeichnung 1	Trägerprofil
Bezeichnung 2	für Freiflächen system
Hersteller	OBO
Dimension	40x80x5760
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1940 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	39,6396 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Trägerprofil für PV-Modulmontage, Freifläche

Artikelnummer: 5900504

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	5.760 mm
Breite	40 mm
Höhe	80 mm

Technische Daten

Kabelkanal integriert	nein
Kabelkanal optional	nein
Widerstandsmoment Wx	10600 mm ³
Widerstandsmoment Wy	5200 mm ³
Modulbreite min.	1010 mm
Modulbreite max.	1020 mm