

# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube DIN 933

Artikelnummer: 3156710

**OBO**  
BETTERMANN

Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.



CE

St	Stahl
ZL	Zinklamelle

### Stammdaten

Artikelnummer	3156710
Typ	SKS M6x30 ZL
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	M6x30
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,78 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0181 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube DIN 933

Artikelnummer: 3156710

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Länge	30 mm
Maß d	6 mm
Maß L	30 mm

### Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	30 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
Schlüsselweite	10
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein