

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933

Artikelnummer: 3156715



Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.



CE

St	Stahl
ZL	Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	3156715
Typ	SKS M6x55 ZL
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	M6x55
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,23 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0289 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933

Artikelnummer: 3156715

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	55 mm
Maß d	6 mm
Maß L	55 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	55 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
Schlüsselweite	10
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein