

# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube DIN 933

Artikelnummer: 3156762

**OBO**  
BETTERMANN

Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.



CE

St	Stahl
ZL	Zinklamelle

### Stammdaten

Artikelnummer	3156762
Typ	SKS M10x40 ZL
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	M10x40
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0768 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube DIN 933

Artikelnummer: 3156762

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Länge	40 mm
Maß d	10 mm
Maß L	40 mm

### Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	40 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
Schlüsselweite	17
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein