

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933

Artikelnummer: 3156790



Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.



St	Stahl
ZL	Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	3156790
Typ	SKS M12x40 ZL
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	M12x40
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1055 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933

Artikelnummer: 3156790



Abmessungen



Länge	40 mm
Maß d	12 mm
Maß L	40 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	40 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
Schlüsselweite	19
Schraubensystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein