

Technisches Datenblatt

Ringanker MMS-plus R 6x40, mit Setzwerkzeug

Artikelnummer: 3498180



Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Ringöse für universelle Befestigungen. Setzwerkzeug im Lieferumfang enthalten.



St Stahl

VZ verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3498180
Typ	MMS+ R 6x40
Bezeichnung 1	Ringanker
Bezeichnung 2	mit Setzwerkzeug
Hersteller	OBO
Dimension	6x40
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,79 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Ringanker MMS-plus R 6x40, mit Setzwerkzeug

Artikelnummer: 3498180



Abmessungen



Abmessung	6x40
Länge	40 mm

Technische Daten

Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Spiraldübel
Bohrlochtiefe	40 mm
Bohrungsdurchmesser min.	5 mm
Gehärtet	ja
Klemmstärke	5 mm
Kopfdurchmesser	14 mm
Kopfform	mit Öse
Schraubsystem	sonstige
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-1	R30 R60 R90 R120