


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60, EcoLine, FS

Artikelnummer: 6036575



90°-Bogen aus CO₂-reduziertem Stahl, zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung. Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschräuben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.



St
ECO

Stahl, CO₂-reduziert

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6036575
Typ	RB 90 610 FS ECO
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Lieferbar ab	06.03.2026
Hersteller	OBO
Dimension	60x100
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl, CO ₂ -reduziert
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	60,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,9232 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60, EcoLine, FS

Artikelnummer: 6036575



Abmessungen



Breite	100 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	0,8 mm
Maß B	100 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Bauform	Bogen starr
Funktionserhalt	ja
Materialstärke Bodenblech	0,8 mm
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt/geklemt
Empfohlene Anzahl Schrauben	10 St.
Holmstärke	1,25 mm