

Technisches Datenblatt

Bolzenanker FAZ II P G

Artikelnummer: 3498950



Bolzenanker FAZ II Plus zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.
Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0520, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.



St

Stahl


G

galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3498950
Typ	FAZIIPlus 16/25
Bezeichnung 1	Bolzenanker
Hersteller	OBO
Dimension	M16x148
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	148 mm
Maß L	148 mm

Technisches Datenblatt

Bolzenanker FAZ II P G

Artikelnummer: 3498950



Technische Daten

Ausführung	zum Einstecken
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Spreizdübel
Bohrungsdurchmesser min.	16 mm
Gewinde	M16
Gewinde metrisch	16
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	84 mm
Zulassungen vorhanden	ja
Klemmbereich max.	45 mm
Klemmbereich min.	25 mm