

# Technisches Datenblatt

## Nagelanker mit Nagelkopf G

Artikelnummer: 3499010



Nagelanker mit Nagelkopf zum Verankern von z. B. Brandschutzbekleidungen, Montageschienen, Metallschellen, Unterkonstruktionen aus Holz und Metall etc. an Wänden und Decken aus gerissenem Beton im Innen- und Außenbereich. Zum Einschlagen mit Hammer oder Bohrhammer. Bei Auftreten von Belastungen spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch. Nicht rostend und hoch korrosionsbeständig. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäischer Technischer Zulassung ETA-06/0175.



St

Stahl


G

galvanisch verzinkt

### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 3499010                    |
| Typ                 | FNAII 6x30/5               |
| Bezeichnung 1       | Nagelanker                 |
| Bezeichnung 2       | mit Nagelkopf              |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | 6x42,5                     |
| Farbe               | zink                       |
| Werkstoff           | Stahl                      |
| Oberfläche          | galvanisch verzinkt        |
| Oberflächennorm     | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 100                        |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 1,065 kg                   |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |

### Abmessungen



|       |         |
|-------|---------|
| Länge | 42,5 mm |
| Maß L | 42,5 mm |

# Technisches Datenblatt

## Nagelanker mit Nagelkopf G

Artikelnummer: 3499010



### Technische Daten

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Ausführung               | Einschlag                      |
| Befestigungsvorrichtung  | sonstige                       |
| Bohrlochtiefe            | 45 mm                          |
| Bohrungsdurchmesser min. | 6 mm                           |
| Klemmstärke              | 5 mm                           |
| ROHS Konform             | ja                             |
| Selbstbohrend            | nein                           |
| Zulassungen vorhanden    | ja                             |
| Geeignet für Baustoff    | Kalksandstein Beton Naturstein |
| Montageart Dübel, Anker  | Durchsteckmontage              |