

Technisches Datenblatt

Winkelverbinder 90° für Kabelrinnen und -leitern FS

Artikelnummer: 6043067



90°-Winkelverbinder zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, geeignet für rast- und schraubbare Kabelrinnen sowie für schraubbare Kabelleitern mit Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschräuben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6043067
Typ	WKV 110 FS
Bezeichnung 1	Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinnen und -leitern
Hersteller	OBO
Dimension	110mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	21,86 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Winkelverbinder 90° für Kabelrinnen und -leitern FS

Artikelnummer: 6043067



Abmessungen



Abmessung	190x110
Länge	190 mm
Breite	71 mm
Höhe	107 mm
Blechstärke	1,25 mm

Technische Daten

Anzahl Schrauben	0 St.
Ausführung	Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite max.	600 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite min.	100 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	110 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	nein