

# Technisches Datenblatt

## Rundleiter Edelstahl A4

Artikelnummer: 5021640



- nach ÖVE/ÖNORM EN 62561-2
- entspricht den Anforderungen nach ÖVE/ÖNORM EN 62305
- RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich
- nach Fundamenterdernorm ÖVE/ÖNORM E 8014 wird im Erdreich V4A gefordert



**A4**

Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404

### Stammdaten

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer       | 5021640                           |
| Typ                 | RD 10-V4A 20                      |
| Bezeichnung 1       | Rundleiter                        |
| Bezeichnung 2       | 20m Ring                          |
| Hersteller          | OBO                               |
| Dimension           | 10mm                              |
| Werkstoff           | Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404 |
| Kleinste VK-Einheit | 20                                |
| Mengeneinheit       | Meter                             |
| Gewicht             | 63 kg                             |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                        |


# Technisches Datenblatt

## Rundleiter Edelstahl A4

Artikelnummer: 5021640



### Abmessungen



|       |       |
|-------|-------|
| Maß D | 10 mm |
|-------|-------|

### Technische Daten

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Anzahl der Einzeldrähte                 | 1                  |
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | nein               |
| Normalring (ca. kg)                     | 12                 |
| Normalring (ca. m)                      | 20                 |
| Längentoleranz ±                        | 5 %                |
| Querschnitt                             | 78 mm <sup>2</sup> |
| Werkstoff-Eigenschaft                   | sonstige           |
| Werkstoff-Mantel                        | ohne               |