


Technisches Datenblatt

Dachhaken für PV-Modulmontage, schraubbares Profil,
Ziegeldach, schwarz
Artikelnummer: 5901406



Dachhaken zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Schrägdächern in Kombination mit Trägerprofil TP 45. Geeignet für Ziegeldächer. Schraubbare Befestigung an Trägerprofil. Montage an Dachsparren mit Tellerkopfschrauben TKS. Dachhaken ist horizontal und vertikal über Verschraubungen stufenlos einstellbar, passender Schlüssel Torx 40. Höheneinstellung im Bereich der Dachlatte von 40-54 mm, seitliche Verstellmöglichkeit bis zu 76 mm, Höhenverstellung des Trägerprofils bis zu 18 mm. Ausführung schwarz.



A2	Edelstahl, rostfrei
P	pulverbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	5901406
Typ	DHU T A2K S
Bezeichnung 1	Dachhaken, Profil schraubbar
Bezeichnung 2	für Schrägdachsystem
Hersteller	OBO
Dimension	120x186x150
Farbe	schwarz
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	108,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,8887 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Dachhaken für PV-Modulmontage, schraubbares Profil,
Ziegeldach, schwarz

Artikelnummer: 5901406



Abmessungen



Breite 120 mm

Technische Daten

Materialstärke	6 mm
Mit Befestigungsmaterial	nein
Mit Montageplatte	ja
Neigungswinkel max.	0 °
Neigungswinkel min.	90 °
Verstellbar	ja
Geeignet für Befestigung Photovoltaik-Dach-/Fassadenbefestigung	Schrägdachbefestigung
Geeignet für Dachmaterial	Dachpfanne
Breite Befestigungsplatte	75 mm
Länge Befestigungsplatte	120 mm
Höhe Befestigungsplatte	36 mm
Dachdurchdringung notwendig	ja
Ausrichtung	horizontal/vertikal
Verankerung	Schrauben