

# Technisches Datenblatt

## Aufhängebügel 50 A4

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6066508

Aufhängebügel zur Ketten- oder Stahldraht-Spannseilbefestigung von Leuchtenträgerschiene Typ LTS 50 und AZ-Kleinkanal Typ AZK 50.



CE

**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6066508
Typ	AHB 50 D4 A4
Bezeichnung 1	Aufhängebügel
Bezeichnung 2	für AZK 50 und LTS 50
Hersteller	OBO
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,985 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0981 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Aufhängebügel 50 A4

Artikelnummer: 6066508

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Breite	62,8 mm
Höhe	82,3 mm

### Technische Daten

F in kN	0,35 kN
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Verstellbar	nein