


Technisches Datenblatt

Leuchtenträgerschiene 50 FT

Artikelnummer: 6075005



Leuchtenträgerschiene, gelocht, zur Führung von Leitungen sowie zur Montage von Leuchten.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6075005
Typ	LTS 50 FT
Bezeichnung 1	Leuchtenträgerschiene
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x6000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	144,666 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,2765 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Leuchtenträgerschiene 50 FT

Artikelnummer: 6075005



Abmessungen



Länge	6.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	50 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Nutzquerschnitt	22 cm ²

Belastungen

Stützabstand 1,0m	2,5 kN/m
Stützabstand 1,5m	2 kN/m
Stützabstand 2,0m	1,2 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,85 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,5 kN/m