

# Technisches Datenblatt

## Traverse für Z-Stütze BKRS

Artikelnummer: 6044426



Traverse für Z-Stütze zur Unterstützung von begehbaren Kabelrinnen und Vermeidung von Durchbiegungen bei größeren Kabellasten.  
Montage von Kabelrinnen mit Flachkopfschraube FKS 6 x 12 mm (Art.-Nr. 6049246) in M6-Gewindeloch der Z-Stütze.



|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>St</b> | Stahl        |
| <b>FS</b> | bandverzinkt |

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6044426                  |
| Typ                                 | TRV ZST 200 FS           |
| Bezeichnung 1                       | Traverse für Z-Stütze    |
| Bezeichnung 2                       | für BKRS                 |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 45x187x22                |
| Farbe                               | zink                     |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | bandverzinkt             |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 26,8 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7632 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Traverse für Z-Stütze BKRS

Artikelnummer: 6044426



### Abmessungen



|             |        |
|-------------|--------|
| Länge       | 187 mm |
| Breite      | 45 mm  |
| Höhe        | 22 mm  |
| Blechstärke | 2 mm   |