

Technisches Datenblatt

Datentechnikträger für 1 Anschlussmodul LC-Duplex

Artikelnummer: 6119161



Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlusschieber zur Aufnahme von einem Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ LC hat eine Montageöffnung von 13,2 mm/18 mm x 11,6 mm und ist für die direkte Befestigung von schraubbaren Datenanschlussadaptern R&M LC-Duplex in der Montageöffnung vorgesehen. Zur Installation in Geräteinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.

PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	6119161
Typ	DTS-1LC RW1
Bezeichnung 1	Datentechnikträger
Bezeichnung 2	für 1 Anschlussmodul LC-Duplex
Hersteller	OBO
Dimension	45x45x26
Farbe	reinweiß
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Datentechnikträger für 1 Anschlussmodul LC-Duplex

Artikelnummer: 6119161



Abmessungen



Breite	45 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Schutzart	IP20
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	Einbaubarer Datenverbinder
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte