

# Technisches Datenblatt

Außeneck SL AE2070

Artikelnummer: 6132271



Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.  
Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das Unterteil.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6132271                               |
| Typ                                             | SL AE2070 cws                         |
| Bezeichnung 1                                   | Außeneck                              |
| Bezeichnung 2                                   | SL 20x70 9001                         |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Farbe                                           | cremeweiß; RAL 9001                   |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 10                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 1,7 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0494 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Außeneck SL AE2070

Artikelnummer: 6132271



## Abmessungen



|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 37 mm |
| Höhe  | 69 mm |

## Technische Daten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Ausführung                    | Haubenformteil |
| Dekor                         | ohne           |
| Dichtlippe Oberteil           | ohne           |
| Halogenfrei                   | nein           |
| Mit Teppichleiste             | nein           |
| Schutzart                     | IP40           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK06           |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C          |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C          |
| Winkelbereich min.            | 90 mm          |