

# Technisches Datenblatt

Endstück SL ESli2070

Artikelnummer: 6132296



Endstück (links) als Formteil für den Sockelleistenkanal.  
Für einen sauberen Abschluss des Kanalsystems. Zum Aufstecken auf die Kanallenden.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6132296                               |
| Typ                                             | SL ESli2070 rws                       |
| Bezeichnung 1                                   | Endstück links                        |
| Bezeichnung 2                                   | SL 20x70 9010                         |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Farbe                                           | reinweiß; RAL 9010                    |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 10                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 0,6 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0263 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Endstück SL ESli2070


Artikelnummer: 6132296



## Abmessungen



|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 22 mm |
| Breite | 18 mm |
| Höhe   | 72 mm |



# Technisches Datenblatt

Endstück SL ESli2070

Artikelnummer: 6132296



## Technische Daten

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Ausführung                    | links |
| Dekor                         | ohne  |
| Dichtlippe Oberteil           | ohne  |
| Halogenfrei                   | nein  |
| Mit Teppichleiste             | nein  |
| Schutzart                     | IP40  |
| Schutzgrad IK-Code            | IK06  |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Vorprägungen                  | nein  |