

Technisches Datenblatt

Trennwand halogenfrei für Kanalhöhe 60 mm

Artikelnummer: 6175504



Trennwand zur Unterteilung der WDKH-Kanäle der Kanalhöhe 60 mm zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.



PC/
ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175504
Typ	WDKH-TW60LGR
Bezeichnung 1	Trennwand
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	15x50x2000
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	20,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,195 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Trennwand halogenfrei für Kanalhöhe 60 mm

Artikelnummer: 6175504

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	12,6 mm
Höhe	48,5 mm
Maß a	2.000 mm

Technische Daten

Ausführung	Einzel
Befestigungsart	aufraстbar
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK07
Selbstverlöschend	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C