


# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne für Fördertechnik 60 FS

Artikelnummer: 6061841



Gelochte Kabelrinne zur Verlegung von Kabeln und Leitungen, speziell geeignet für die Fördertechnik in der Automobilindustrie. Einsetzbar im Innenbereich. Schraubverbindung. Geeignet für direkte und erhöhte Bodenmontage.



|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>St</b> | Stahl        |
| <b>FS</b> | bandverzinkt |

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6061841                  |
| Typ                                 | BKRS F 610 FS            |
| Bezeichnung 1                       | Kabelrinne               |
| Bezeichnung 2                       | für Fördertechnik        |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 60x100x3000              |
| Farbe                               | zink                     |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | bandverzinkt             |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 3                        |
| Mengeneinheit                       | Meter                    |
| Gewicht                             | 258,067 kg               |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,4539 kg CO2e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne für Fördertechnik 60 FS

Artikelnummer: 6061841



### Abmessungen



|             |          |
|-------------|----------|
| Abmessung   | 60x100   |
| Länge       | 3.000 mm |
| Breite      | 100 mm   |
| Höhe        | 60 mm    |
| Blechstärke | 1,5 mm   |
| Maß B       | 100 mm   |
| Maß H       | 60 mm    |

### Technische Daten

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Ausführung Verbinder               | ohne Verbinder       |
| Funktionserhalt                    | nein                 |
| Mit Oberteil                       | nein                 |
| Montagelochung im Boden            | ja                   |
| NATO Lochbild                      | nein                 |
| Nutzquerschnitt                    | 58 cm <sup>2</sup>   |
| Nutzquerschnitt                    | 5800 mm <sup>2</sup> |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                 |
| Seitenlochung                      | nein                 |
| Weitspann-Ausführung               | nein                 |
| Nutzlänge                          | 3000 mm              |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt           |