


Technisches Datenblatt

Kabelleiter LG 110, 6 m VS A2

Artikelnummer: 6216499



Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingienieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert.

Die passende Bügelschelle vom Typ 2056 finden Sie im Abgriff Steigeleiter-Systeme.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6216499
Typ	LG 116 VS6 A2
Bezeichnung 1	Kabelleiter
Bezeichnung 2	gelocht, mit VS-Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	110x600x6000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	468,666 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	24,1896 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Kabelleiter LG 110, 6 m VS A2

Artikelnummer: 6216499



Abmessungen



Abmessung	110x600
Länge	6.000 mm
Breite	600 mm
Höhe	110 mm
Maß B	600 mm
Schlitzmaß Sprosse	16,50

Technische Daten

Befestigung der Sprosse	blindgenietet
Befestigungsart Montage-System	Boden Decke Wand
Nutzquerschnitt	568 cm ²
Nutzquerschnitt	56800 mm ²
Sprossenabstand	300 mm
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm

Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	2 m
einsetzbare Stützabstände max.	6 m
Stützabstand 2,0m	3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m	2 kN/m
Stützabstand 3,0m	1,3 kN/m
Stützabstand 3,5m	0,9 kN/m
Stützabstand 4,0m	0,6 kN/m
Stützabstand 4,5m	0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m	0,45 kN/m
Stützabstand 6,0m	0,15 kN/m