

Technisches Datenblatt

AZ-Kleinkanal System 200 FT

Artikelnummer: 6075350

OBO
BETTERMANN

AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten	
Artikelnummer	6075350
Typ	AZK 200 FT
Bezeichnung 1	AZ-Kleinkanal
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x200x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	296 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,7883 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

AZ-Kleinkanal System 200 FT

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6075350

Abmessungen



Abmessung	50x200x1,5
Länge	3.000 mm
Breite	200 mm
Höhe	50 mm
Blechstärke	1,5 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Nutzquerschnitt	100 cm ²
Nutzquerschnitt	10000 mm ²
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein

Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	1 m
einsetzbare Stützabstände max.	3 m
Stützabstand 1,0m	2,5 kN/m
Stützabstand 1,5m	1,9 kN/m
Stützabstand 2,0m	1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,8 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,3 kN/m

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal

