

# Technisches Datenblatt

## Kantenschutzring KSR 60150, für LKM-Kanal Typ 60150

Artikelnummer: 6249756



Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.




**TPE** Thermoplastisches Elastomer

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6249756                               |
| Typ                                             | LKM KSR60150GRSW                      |
| Bezeichnung 1                                   | Kantenschutzring                      |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 60x150mm                              |
| Farbe                                           | graphitschwarz; RAL 9011              |
| Werkstoff                                       | Thermoplastisches Elastomer           |
| Kleinste VK-Einheit                             | 5                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 2,19 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0646 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |

### Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 18 mm  |
| Breite | 153 mm |
| Höhe   | 65 mm  |

# Technisches Datenblatt

Kantenschutzring KSR 60150, für LKM-Kanal Typ 60150

Artikelnummer: 6249756



## Technische Daten

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Bauform              | Spritzgussteil        |
| für Blechstärke min. | 0,75 mm               |
| für Blechstärke min. | 0,75 in               |
| Geeignet für         | Leitungsführungskanal |
| Halogenfrei          | ja                    |
| ROHS Konform         | ja                    |
| Schutzart            | IP30                  |
| Schutzgrad IK-Code   | IK10                  |