

# Technisches Datenblatt

## Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70210

Artikelnummer: 6273910



Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



PC/  
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

Artikelnummer	6273910
Typ	GK-AH70210RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	variabel
Hersteller	OBO
Dimension	70x210mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	20,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,4614 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70210



Artikelnummer: 6273910

## Abmessungen



Länge	130,5 mm
Breite	219 mm
Höhe	73 mm

## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung für Kanalbreite	Haubenformteil 210 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	100 mm
Winkelbereich min.	80 mm