

Technisches Datenblatt

Trennwand GA-TW70

Artikelnummer: 6279711



Trennwand zur Unterteilung der Rapid 80 GA, Rapid IBIS Geräteeinbaukanäle Aluminium und ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Bei der senkrechten Montage von Geräteeinbaukanälen sowie bei der Installation von ISS Installationssäulen wird zur sicheren Fixierung der Trennwand die Kanalklammer Typ KL80A benötigt.



Stahl

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6279711
Typ	GA-TW70
Bezeichnung 1	Trennwand
Bezeichnung 2	für GA 70
Hersteller	OBO
Dimension	8,4x51x2000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	51,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,3854 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Trennwand GA-TW70

Artikelnummer: 6279711

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	51 mm
Höhe	8,4 mm

Technische Daten

Ausführung	1-fach
Befestigungsart	einlegbar
Geeignet für Kanalhöhe	70
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-25 °C