

# Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>,  
Länge 5 m, schwarz  
Artikelnummer: 6108718



Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI.

PVC-Schlauchleitung: H05VV-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Geeignet für den Anschluss von anschlussfertigen Universalträgern Connect UTC an einem Energieverteiler.



PA Polyamid

## Stammdaten

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6108718                              |
| Typ                                             | VL-WIN 3P2.5 5SW                     |
| Bezeichnung 1                                   | Verbindungsleitung                   |
| Bezeichnung 2                                   | 3x2,5mm <sup>2</sup> , WINSTA        |
| Hersteller                                      | OBO                                  |
| Dimension                                       | 5000x27x15                           |
| Farbe                                           | schwarz                              |
| Werkstoff                                       | Polyamid                             |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                |
| Gewicht                                         | 82 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                           |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,174 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |

## Abmessungen



# Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>,  
Länge 5 m, schwarz  
Artikelnummer: 6108718



## Technische Daten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Anzahl Pole                         | 3                   |
| Art der konfektionierten Leitung    | Verbindungskabel    |
| Art der Verriegelung                | separat             |
| Ausführung Seite 1                  | Buchse              |
| Ausführung Seite 2                  | Stecker             |
| Bemessungsstoßspannung              | 4                   |
| Brandlast                           | 3,83                |
| Farbe der Kodierung/Kontaktein-satz | schwarz             |
| Halogenfrei                         | nein                |
| Kabeltyp                            | H05VV-F             |
| Leitungslänge                       | 5000 mm             |
| Mantel-Farbe                        | schwarz             |
| Mechanische Kodierung               | ja                  |
| Nennspannung                        | 250 V               |
| Nennstrom                           | 20 A                |
| Pol-Kennzeichnung                   | L, N, PE            |
| Querschnitt                         | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart                           | IP20                |
| Verschmutzungsgrad                  | 3                   |