

# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130

Artikelnummer: 6112533



Flachwinkel 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA....

Hinweis:

Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.



Alu Aluminium

EL eloxiert

## Stammdaten

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                       | 6112533                   |
| Typ                                 | GA-FS53130EL              |
| Bezeichnung 1                       | Flachwinkel               |
| Bezeichnung 2                       | Alu starre Form           |
| Hersteller                          | OBO                       |
| Dimension                           | 53x130x225                |
| Farbe                               | aluminium                 |
| Werkstoff                           | Aluminium                 |
| Oberfläche                          | eloxiert                  |
| Oberflächennorm                     |                           |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                     |
| Gewicht                             | 119,9 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 17,4935 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130

Artikelnummer: 6112533



## Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 225 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe   | 53 mm  |

## Technische Daten

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Anzahl der Oberteile          | 2                         |
| Ausführung                    | Unterteil und Oberteil    |
| für Kanalbreite               | 130 mm                    |
| für Kanalhöhe                 | 53 mm                     |
| Halogenfrei                   | ja                        |
| Kabelhalteklammer             | nein                      |
| Kanalverbinder                | nein                      |
| Montageart der Oberteile      | innenliegend              |
| Montagelochung im Boden       | nein                      |
| Oberteilbreite                | 45 mm                     |
| Oberteilbreite 2              | 45 mm                     |
| Richtungsänderung             | vertikal steigend/fallend |
| Schutzart                     | IP40                      |
| Schutzfolie                   | ja                        |
| Schutzgrad IK-Code            | IK10                      |
| Symmetrisch                   | ja                        |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C                     |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C                    |
| Winkelbereich min.            | 90 mm                     |