

# Technisches Datenblatt

## Installationssäule, Typ ISS110100R

Artikelnummer: 6289060




ISS Installationssäule aus Aluminium mit schmalem Rohr zur Decke.

Set bestehend aus:

- 1 einzügige Säule mit Spannbefestigung  
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
- 1 Spannvorrichtung zum Verspannen gegen die Decke
- 1 bestückbarer Installationsbereich Aluminium  
Länge: 780 mm

Die Installationssäule hat im Bereich für den Geräteeinbau eine 76,5-mm-Systemöffnung und ist zur Aufnahme von frontlastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.



Alu Aluminium

### Stammdaten

Artikelnummer	6289060
Typ	ISS110100RRW
Bezeichnung 1	Installationssäule
Bezeichnung 2	Boden/Decke
Hersteller	OBO
Dimension	3000x100x110
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1000 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	132,5094 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Installationssäule, Typ ISS110100R

Artikelnummer: 6289060

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	100 mm
Höhe	110 mm

### Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Anzahl der Züge	1 St.
Ausführung	einseitig
Befestigungsart	spannen
Bodenmontage	ja
Deckenmontage	ja
Durchgehendes Profil	nein
Halogenfrei	ja
Höhenausgleich max.	480 mm
Höhenausgleich min.	315 mm
Kableinführung	oben/unten
Oberteilbreite	76,5 mm
Ortsveränderlich	nein
Säulenform	Einbauraum eckig/Säule rund
Säulenhöhe max.	3480 mm
Säulenhöhe min.	3315 mm
Verstellbar	ja
Vorverdrahtet	nein