


# Technisches Datenblatt

## Stoßstellenabdeckung Oberteil

Artikelnummer: 6113034



Stoßstellenabdeckung für das Oberteil der Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle zum Kaschieren von Schnittkanten und einen sauberen Anschluss an eingebaute Modul 45®-Geräte.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6113034                                  |
| Typ                                 | GK-OTSA45AL                              |
| Bezeichnung 1                       | Stoßstellenabdeckung                     |
| Bezeichnung 2                       | für Rapid 45-2 Oberteil                  |
| Hersteller                          | OBO                                      |
| Dimension                           | 48x20x20                                 |
| Farbe                               | aluminium                                |
| Werkstoff                           | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                                    |
| Gewicht                             | 0,55 kg                                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1579 kg CO2e / 1 Stück                 |


# Technisches Datenblatt

## Stoßstellenabdeckung Oberteil

Artikelnummer: 6113034



### Abmessungen



|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 20 mm |
| Breite | 48 mm |
| Höhe   | 20 mm |

### Technische Daten

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Ausführung                    | Oberteilschnittkaschierung |
| Befestigungsart               | aufrastbar                 |
| Form                          | symmetrisch                |
| für Kanalhöhe                 | 53 mm                      |
| Halogenfrei                   | ja                         |
| Oberteilbreite                | 45 mm                      |
| Schutzart                     | IP40                       |
| Schutzgrad IK-Code            | IK08                       |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C                      |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C                     |