

# Technisches Datenblatt

## Trennwand GKH-TW70

Artikelnummer: 6114290

**OBO**  
BETTERMANN



Trennwand aus halogenfreiem PC/ABS zur Montage in Rapid 80 GKH (GA) Geräteeinbaukanälen oder ISS Installationssäulen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.



CE  
UK  
CA

PC/  
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

Artikelnummer	6114290
Typ	GKH-TW70
Bezeichnung 1	Trennwand halogenfrei
Bezeichnung 2	für GKH
Hersteller	OBO
Dimension	70x2000
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	14 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7748 kg CO2e / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

## Trennwand GKH-TW70

Artikelnummer: 6114290

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	44,5 mm
Höhe	10 mm

### Technische Daten

Ausführung	1-fach
Befestigungsart	steckbar
Geeignet für Kanalhöhe	70
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C