


Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSHS140500

Artikelnummer: 6290033



ISS Installationssäule 2-zügig aus Aluminium mit 76,5-mm-Systemöffnung. Leer, bestückbar mit handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.), max. 8 Geräte. Befestigung direkt auf dem Fußboden möglich. Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen. Die Installationssäule ist zur Aufnahme von fronestartenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW (6279711) sowie die Montage der Oberteilklammer Typ KL80A möglich.



Alu Aluminium
EL eloxiert

Stammdaten


Artikelnummer	6290033
Typ	ISSH140500EL
Bezeichnung 1	Installationssäule
Bezeichnung 2	Boden
Hersteller	OBO
Dimension	500x130x140
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	354,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	38,6183 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSHS140500

Artikelnummer: 6290033

OBO
BETTERMANN

Abmessungen	
Länge	500 mm
Breite	130 mm
Höhe	140 mm
	



Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSHS140500

Artikelnummer: 6290033



Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	2
Anzahl der Züge	2 St.
Ausführung	doppelseitig
Befestigungsart	schrauben
Bodenmontage	ja
Deckenmontage	nein
Durchgehendes Profil	ja
Halogenfrei	ja
Kableinführung	unten
Oberteilbreite	76,5 mm
Ortsveränderlich	nein
Säulenform	rechteckig
Säulenhöhe min.	500 mm
Verstellbar	nein
Vorverdrahtet	nein