

Technisches Datenblatt

Steckdoseneinheit AR45, 2-fach

Artikelnummer: 6119407



Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit ohne Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Steckdoseneinheit bestehend aus :

- Geräteeinbaudose, 2-fach, Typ 71GD13
 - Schutzkontakt-Steckdose 2-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
 - Abdeckrahmen AR45, 2-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß
- Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

PC Polycarbonat

Stammdaten	
Artikelnummer	6119407
Typ	SDE-RW D0RW2
Bezeichnung 1	Steckdoseneinheit
Bezeichnung 2	Modul 45, 2fach
Hersteller	OBO
Dimension	84x140x59mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	19 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,9032 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Steckdoseneinheit AR45, 2-fach

Artikelnummer: 6119407



Abmessungen	
	Breite Höhe
140	140 mm
84	84 mm
60	60 mm

Technische Daten	
Abdeckung	Komplettgehäuse
Abschließbar	nein
Anschlussart	Steckklemme
Anzahl der Einheiten	2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
Anzahl Pole	2
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne Aufdruck
Ausführung	2-fach 0°
Ausführung der Oberfläche	matt
Ausführung	SCHUKO
Auswurfmechanismus	nein
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	nein
erhöhter Berührungsschutz	ja
Fehlerstromschutz	nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	nein
Gangreserve	nein
Halogenfrei	ja
Isolierte Einbau	nein
Klapptablett	nein
Kodierung	nein
Kontroll-Licht	nein
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Mit Feinsicherung	nein
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Montageart	Geräteeinbaukanal
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Schutzart	sonstige

Technisches Datenblatt

Steckdoseneinheit AR45, 2-fach

Artikelnummer: 6119407



Technische Daten

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung	Schutzkontakt
Steckdosen Winkel	0°
Tiefe	60 mm
Transparent	nein
Verdrehter Zentraleinsatz	nein
Überspannungsschutz	nein