


# Technisches Datenblatt

## Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach

Artikelnummer: 6120432

**OBO**  
BETTERMANN



Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 2-fach 0°, mit erhöhtem Be- rührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungs- klemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.



**PC** Polycarbonat

### Stammdaten

Artikelnummer	6120432
Typ	STD-D0C8 RW2
Bezeichnung 1	Steckdose 0°, 2-fach
Bezeichnung 2	Schutzkontakt, Connect 80
Hersteller	OBO
Dimension	250V, 10/16A
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6695 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach


**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6120432

### Abmessungen



Breite	131 mm
Höhe	76 mm



### Technische Daten

Abdeckung	Zentralplatte
Abschließbar	nein
Anschlussart	Steckklemme
Anzahl der Einheiten	2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
Anzahl Pole	2
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne Aufdruck
Ausführung	2-fach 0°
Ausführung der Oberfläche	matt
Ausführung	SCHUKO
Auswurfmechanismus	nein
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	nein
Betriebstemperatur max.	40 °C
Betriebstemperatur min.	-5 °C
erhöhter Berührungsschutz	ja
Fehlerstromschutz	nein
für erschwerete Bedingung (nach VDE)	nein
Gangreserve	nein
Halogenfrei	ja
Isolierte Einbau	nein
Klappldeckel	nein
Kodierung	nein
Kontroll-Licht	nein
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Mit Feinsicherung	nein
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Montageart	Geräteeinbaukanal
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A

# Technisches Datenblatt

## Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach

Artikelnummer: 6120432



### Technische Daten

Schutzart	sonstige
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung	Schutzkontakt
Steckdosen Winkel	0°
Tiefe	42 mm
Transparent	nein
Verdrehter Zentraleinsatz	nein
Überspannungsschutz	nein